

**Sustiprintos kombinuotos replės ERGO™, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701640 180
GTIN	7314150101870
Produktų klasė	730

**Aprašymas****Modelis:**

Chromo-vanadžio plieno, galvutė ir lanksta chromuoti. Plonos, užapvalintos žiaunos; vidinė dalis dantyta Storasieniai rankenų apvalkalai su **įjungiamo ir atjungiamo atidarymo spyruokle**. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

**Standartas:**

**DIN ISO 5746.**

**Techninis aprašymas**

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės