



Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 190mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	701800 190
GTIN	4003773040415
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. **Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	190 mm
elektrostatinė savybė	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	dantytas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės