



## Sustiprintos kombinuotos replės, lenktos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 190mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	701950 190
GTIN	4007582007447
Produktų klasė	76B

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Kojelės su storasienu apvalkalu **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Idealu elektros instaliavimo darbams – lenktos formos konstrukcija patogi ir neužstoja vaizdo darbo vietoje.

#### Standartas:

**DIN ISO 5743**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štam pavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

### Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	190 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5743
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės

