

**HALDER****Plaktukas be atatranksos su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 30
GTIN	4030618301592
Produktų klasė	73W

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranksos** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

**Techninis aprašymas**

Plaktuko galvutės Ø	30 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Svoris	0,46 kg
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Bendras ilgis	330 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 30 mm	754910 30
Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 30+35 mm	755140 30+35