



Rifliuotos vamzdinės replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 250 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	705200 250
GTIN	4003773043836
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Įspraudimo jėga veikia reguliuojamą **griovelį slydimo lankstą**, todėl varžtai nenuslysta ir nesidėvi. Apsauga nuo suspaudimo apsaugo nuo sužalojimų. Užsifiksuoja ant vamzdžių ir veržlių: Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, grūdintomis indukcinio būdu.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Šešiabriaunio užveržimo ribos: 36 mm

Vamzdžių suspaudimo tarpas: 1.5/16 in

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas	1.5/16 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	36 mm
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai
Paviršius	chromuotas
Norma	DIN ISO 8976
nekibirkščiuojantis	ne

Apsauginis fiksatorius

taip

Produkto rūšis

Vamzdinės replės