



Vamzdinės replės Alligator®, padengtos antikorozyne danga, Visas ilgis: 175mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	705500 175
GTIN	4003773035480
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukcinio būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.

Replės, dengtos juoda antikorozyne danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

visas ilgis	175 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas	1 1/2 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	36 mm
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo pavadinimas	Alligator
Paviršius	su juoda antikorozyne danga
Norma	DIN ISO 8976
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

nekibirkščiuojantis	ne
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės