

**HOLEX****Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 703000 180    |
| GTIN             | 4045197166005 |
| Produktų klasė   | 72B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Neizoliuotos replės, plastikumu padengtos rankenos.

**Standartas:**

**DIN ISO 5746**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

**Techninis aprašymas**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kerpa stygų vielą iki Ø | 1,8 mm   |
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 2,2 mm   |
| visas ilgis             | 180 mm   |
| Norma                   | DIN ISO 5746   |
| Žiaunų savybės          | su vidiniais dantimis  |
| Rankena                 | su plastikine danga  |
| Gamintojo metodas       | Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas šampavimo būdu |
| Medžiaga                | Chromo vanadžio plienas  |
| Paviršius               | neapdirbtas paviršius  |

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės