

**Garant****Dinamometrinis raktas „Slipper“ be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 1,5Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas **patikimai užkerta kelią netyčiom per daug užveržti varžtą.**

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, **be skalės**. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. **Antgalių laikiklis su magnetu** 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

Patogi ir lengva rankena iš aliuminio, labai gerai pritaikyta veržti mažais sukimo momentais.

**Privalumai:**

Tikslus atlaisvinimo mechanizmas, galima dirbti sunkiai prieinamose vietose.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad bus tikrai pasiektas nustatytas sukimo momentas, **tačiau neviršytas.**

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

± 4 % nuo nustatytos vertės.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Techninis aprašymas**

maksimalus sukimo momentas	1,5 Nm
Svoris	130 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sūkių momento ribos	0,15 - 1,5 Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Bendras ilgis L	124 mm
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis

Suveikimo signalas	jutiklinis
Antgalių laikiklis	D 6,3
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

## Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	654460 60
Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas„SmartCheck“ Maksimalus sukimo momentas 10 Nm	654650 10