



## Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	701900 180
GTIN	4003773010012
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Izoliuota pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5746.**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės