

**HOLEX****Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	703000 160
GTIN	4045197166012
Produktų klasė	72B

**Aprašymas****Modelis:**

Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Neizoliuotos replės, plastikumu padengtos rankenos.

**Standartas:**

**DIN ISO 5746**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

**Techninis aprašymas**

Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	1,5 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	su vidiniais dantimis
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas šampavimo būdu
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės