

Garant**Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657735 10
GTIN	4045197684813
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai.

Atlenkiamas atlaisvinimo mechanizmas atmeta bet kokią netyčinio perveržimo tikimybę.

Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.

Mato vienetai: Nm

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai išsilenkia ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui su nustatytu sukimo momentu serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±6 % nuo nustatytos vertės.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789. Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582–657950.

Techninis aprašymas

Svoris	300 g
maksimalus sukimo momentas	10 Nm
Indikatorius	analoginis
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,05 Nm
Sūkių momento ribos	2 - 10 Nm
Prijungimo forma	Įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	18,3 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	191,3 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	191,5 mm
Bendras ilgis L	230 mm
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Užlenkimo funkcija	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

Priedai

Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in

657582 1-1/4

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in

657630 1-1/4

Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in

657582 1-1/2

Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657582 1-3/8

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in

657630 1-1/2

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657630 1-3/8