

Garant

Įstatoma reguliuojamo veržliarakčio galvutė, Žiočių dydžio tipas: 1-27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Labai universalus, nes reguliuojamas žiočių plotis.

Dėmesio: būtina koreguoti dinamometrinių raktų vidmatį (nustatymo parametrų keitimas).

Privalumai:

Reguliuojant žiočių plotį, **vidmačio nereikia derinti.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	61,8 mm
Aukštis h	14,6 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Atsidarymo plotis	1/8 – 1 1/16 in
Atsidarymo plotis	4 - 27 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	62,7 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis