

**Garant**

**Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701710 180
GTIN	4045197501424
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. **Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

**Standartas:**

**DIN ISO 5746**

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,2 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	1,8 mm
elektrostatinė savybė	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	dantytas
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės