

HOLEX**Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	703000 200
GTIN	4045197282576
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Neizoliuotos replės, plastikumu padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	su vidiniais dantimis
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas šampavimo būdu
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės