

Garant

Įstatoma reguliuojamo veržliarakčio galvutė, Žiočių dydžio tipas: 1-30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657850 1-30
GTIN	4045197592286
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Labai universalus, nes reguliuojamas žiočių plotis.

Dėmesio: būtina koreguoti dinamometrinių raktų vidmatį (nustatymo parametru keitimas).

Privalumai:

Reguliuojant žiočių plotį, **vidmačio nereikia derinti.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	71,8 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Aukštis h	16,9 mm
Atsidarymo plotis	3/16 – 1 3/16 in
Atsidarymo plotis	5 - 30 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	74,4 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis