

Garant**Kūginis grąžtas, be dangos, Ø DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116310 10
GTIN	4045197029386
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis grąžtas su suformuotomis drožlę laužančiomis briaunomis. Specialiai apdirbtas grąžto paviršius.

Privalumai:

Vienos operacijos metu išgręžiamos kūginės kiaurymės 1:50 kūginiams kaiščiams ISO 2339 (DIN 1) ir ISO 8736 (DIN 7978).

Pastaba:

Ø1,5; 2; 2,5 su cilindrinio kotu tiekiami pagal paklausimą.

Ø14;16;20;25 su MK kotu tiekiami pagal paklausimą.

Baigiamajam apdirbimui naudokite plėstuvą kaištinėms kiaurymėms Nr.161200.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
didžiausias Ø D ₂	13,74 mm
Įpjovos ilgis L ₁	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	10 mm
Koto Ø D _s	12,5 mm
Bendras ilgis L	245 mm
L ₂	175 mm
mažiausias Ø D ₁	9,9 mm
Norma	DIN 1898 A

Smailas kampas	118 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Kūgio santykis	1:50
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		