


Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 6/ S4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A06X SCLDR/LS4
Užspaudimo ilgis L ₂	5,54 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis L ₃	3,73 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Iškyšos ilgis L ₁	18 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	6,92 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200