

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 4/  
S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A04X SCLDR/LS4
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	12 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2,41 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	3,58 mm
Reguliuojamas kampas κ	97 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Plokštelės dydis	4 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200