

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 5/ S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2,95 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	4,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Laikiklio ISO kodas	A05X SCLDR/LS4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	5,78 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200