

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešin., Koto Ø / plokštelės dydis: 8/ S4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	4,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Laikiklio ISO kodas	A08X SCLDR/LS4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Bendras ilgis L	76 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,49 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200