

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/ S4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Laikiklio ISO kodas	A08X SCLDR/LS4
Užspaudimo ilgis L ₂	7,49 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	24 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,05 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,7 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Bendras ilgis L	76 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200