

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 6/S4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Plokštelės dydis	4 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	5,54 mm
Laikiklio ISO kodas	A06X SCLDR/LS4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis $L_3$	3,73 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	65 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	18 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200