



Rifliuotos vamzdinės replės, chromuotos, Visas ilgis: 125 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	705000 125
GTIN	4003773050490
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Įspraudimo jėga veikia reguliuojamą **griovelių slydimo lankstą**, todėl varžtai nenuslysta ir nesidėvi. Apsauga nuo suspaudimo apsaugo nuo sužalojimų. Užsifiksuoja ant vamzdžių ir veržlių: Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, grūdintomis indukcinio būdu.

Chromuotos replės, plastikumu padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Šešiabriaunio užveržimo ribos: 14 mm

Vamzdžių suspaudimo tarpas: 11/16 in

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas	11/16 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	14 mm
Rankena	su plastikine danga
Paviršius	chromuotas
Norma	DIN ISO 8976
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
ne kibirkščiuojantis	ne

Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

Priedai

Įrankių rinkinys elektronikos darbams, 118 vnt. be lagamino	680405
Įrankių rinkinys elektronikos darbams, 118 vnt. su aliuminiu įrankių lagaminu	680400