



1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona standus, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675380 3/25
GTIN	4013288014764
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, **kietas**. Idealiai tinka minkštam sukimui (pvz., varžtų įsukimui į medį, plastiką ir t. t.).

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

visas ilgis	25 mm
Kryžminių įpjovų dydis	3
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	855/1 TH PZ
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

