

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148200 0
GTIN	4045197923929
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **sudėtingiems** darbams ir **tiksliam naudojimui**. Visi matavimai atliekami **aukštos kokybės kaldinto plieno korpusu** ir integruota fiksuota žiauna. **Apvali liniuotė** tiesiam tvirtinimui.

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 2 - 5 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M1 – M8

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Bendras ilgis: 125 mm

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M8
užveržimo ribos □	2 - 5 mm
Bendras ilgis	125 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas

