



Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 2-32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657800 2-32
GTIN	4018754034048
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Rakto dydis	32 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Plotis b	66 mm
Aukštis h	14 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	32,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis