

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148200 2
GTIN	4045197923950
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **sudėtingiems** darbams ir **tiksliam naudojimui**. Visi matavimai atliekami **aukštos kokybės kaldinto plieno korpusu** ir integruota fiksuota žiauna. **Apvali liniuotė** tiesiam tvirtinimui.

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 3 - 9 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M4 – M12

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Bendras ilgis: 265 mm

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	3 - 9 mm
Bendras ilgis	265 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M4 – M12
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	5 - 10 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas

