

**Garant****Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148200 7
GTIN	4045197924209
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **sudėtingiems** darbams ir **tiksliam naudojimui**. Visi matavimai atliekami **aukštos kokybės kaldinto plieno korpusu** ir integruota fiksuota žiauna. **Apvali liniuotė** tiesiam tvirtinimui.

**Techninis aprašymas**

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	20 - 45 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M25 – M58
Bendras ilgis	1258 mm
užveržimo ribos □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas