

Garant
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 1.1/2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **sudėtingiems** darbams ir **tiksliam naudojimui**. Visi matavimai atliekami **aukštos kokybės kaldinto plieno korpusu** ir integruota fiksuota žiauna. **Apvali liniuotė** tiesiam tvirtinimui.

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 2 - 8 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M1 – M12

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Bendras ilgis: 175 mm

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M12
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Bendras ilgis	175 mm
užveržimo ribos □	2 - 8 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas

