



## Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis, nerūdijantis plienas „Stainless“, Šešiabriaunis: 2,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675494 2,5
GTIN	4013288111210
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminio būdu.

#### Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 7426 arba DIN ISO 2351-3.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantis plienas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	25 mm
Šešiabriaunis	2,5 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	3840/1 TS
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

