

**Antgalius varžtams su įpjova, 5/16 colio C 8, Ašmenų plotis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	675460 12
GTIN	4013288011305
Produktų klasė	63H

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimui rankiniuose laikikliuose arba įrenginiuose atitinkamu 6 taškų laikikliu.

**Paskirtis:**

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

**Standartas:**

DIN ISO 1173

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	41 mm
Ašmenų / briaunos storis	2 mm
Ašmenų plotis	12 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C8
Gamintojo pavadinimas	800/2 Z
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu