



Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos, visas ilgis: 180 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706000 180
GTIN	4045197439536
Produktų klasė	71B

Aprašas

Aprašymas:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte.

Tikslaus sustabdymo reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime. Paviršius padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos. Ergonomiškai suformuotos kojelės su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Norma:

DIN ISO 8976

Medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Šešiabriaunio užveržimo ribos: 28 mm

Vamzdžių suspaudimo tarpas: 1 in

Fiksavimo padėčių kiekis: 10

Techninis aprašymas

Fiksavimo padėčių kiekis	10
visas ilgis	180 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas	1 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	28 mm
Rankena	neslidus plastikinis apvalkalas
Paviršius	padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos
Norma	DIN ISO 8976

Žiaunų modelis	su įpjautomis, dantytomis žiaunomis
Rankena	neslidus plastikinis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant
nekibirksčiuojantis	ne
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius	taip
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip