



## 1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona standus, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 2/25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675380 2/25   |
| GTIN             | 4013288014757 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, **kietas**. Idealiai tinka minkštam sukimui (pvz., varžtų įsukimui į medį, plastiką ir t. t.).

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

### Techninis aprašymas

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Kryžminių įpjovų dydis       | 2                   |
| visas ilgis                  | 25 mm               |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3               |
| Gamintojo pavadinimas        | 855/1 TH PZ         |
| Norma                        | DIN ISO 1173        |
| Perdavos profilis            | Pozidriv atsuktuvus |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu |

