



## Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 2/25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675490 2/25
GTIN	4013288110992
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminio būdu.

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas.

### Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	2
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	3851/1 TS PH
Norma	DIN ISO 1173
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu