

**Guminis plaktukas, baltas, Tipas: A900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755550 A900
GTIN	4045197720818
Produktų klasė	72D

**Aprašymas****Modelis:**

Iš kietos gumos (90 pagal Šorą), nespnyruokliuoja; su stipriu smūgio poveikiu. Susidėvėjusius paviršius galima apdirbti nusukus. Su uosiniu kotu.

Baltas guminis korpusas darbui netepant paviršių.

**Standartas:****DIN 5128****Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 755600.

Galvutės ilgis: 140 mm

Galvos Ø: 90 mm

Koto ilgis: 380 mm

Svoris: 1150 g

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis	380 mm
Galvos Ø	90 mm
Svoris	1150 g
Galvutės ilgis	140 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Uosinis plaktuko kotas Tipas A600

755600 A600