



## Vielinių virbų replės, Visas ilgis: 280mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	707910 280
GTIN	4018754094684
Produktų klasė	73A

### Aprašymas

#### Modelis:

Replių korpusas kaldintas šampavimo būdu. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti. Kirpimo žiaunos grūdintos indukcinio būdu. **Žiaunos priekyje nusklembtos 40° kampu.**

#### Paskirtis:

Fiksavimo vieloms susukti (žr. pav.); galima apdoroti bet kokio ilgio vielą. Vielos Ø iki 1,6 mm. Sukti į dešinę ir kairę, su automatinu grąžinimu.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas; juodintas arba lakuotas, galvutė neizoliuota.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	280 mm
vielos Ø	<1,6 mm
Žiaunų forma	40° nuožula
Žiaunų savybės	Kirpimo žiaunos grūdintos indukcinio būdu
Žiaunų modelis	Žiaunų vidus šiurkštus
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas arba lakuotas, galvutė neapdirbta
Produkto rūšis	Vielinių virbų replės

