

KANON
Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 3cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	658800 3
GTIN	4582126965389
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	290 g
maksimalus sukimo momentas	3 cNm
Griebtuvo ribos	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Sūkių momento ribos	0,4 - 3 cNm
Sūkių momento ribos	4 - 30 mNm
Feedback	rodantis

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Bendras ilgis L	106 mm
Serija	SGK
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Indikatorius	analoginis
Suveikimo signalas	optinis
Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas