



## Dinamometrinis atsuktuvus „Torsiometer“, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659200 600
GTIN	4018754118939
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

**Modelis:**

Patogi rankena su sukamuoju strypu kaip matavimo elementu.  
Skalė su pagalbine rodykle dešiniam priveržimui.

**Matavimo vienetai:** cNm, lbfin

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	600 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 cNm
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	120 - 600 cNm
Sūkių momento ribos	12 - 52 lbfin

Svoris	230 g
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Bendras ilgis L	185 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	rodantis
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Serija	TORSIOMETER 760
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas  
Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis  
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2