



## Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 BiTorsion su deimantine danga, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 2/25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675510 2/25   |
| GTIN             | 4013288033987 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

**BiTorsion** modelis su mažesnio kietumo sukimo zona = didesnis patvarumas. Optimalus efektyvumas pasiekiamas naudojant su BiTorsions greitojo keitimo laikikliu Nr. 675030.

Deimantinė profilio danga sumažina išmetimo jėgą, mažiau dyla ir ilgiau tarnauja:

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

### Techninis aprašymas

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| visas ilgis                  | 25 mm                                 |
| Kryžminių įpjovų dydis       | 2                                     |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3                                 |
| Gamintojo pavadinimas        | 851/1 BDC PH                          |
| Norma                        | DIN ISO 1173                          |
| Perdavos profilis            | Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams |

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu