

KANON
Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 6cNm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	658800 6
GTIN	4582126965396
Produktų klasė	66F

Aprašymas
Modelis:

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	6 cNm
Ø	43 mm
Griebtuvo ribos	1 - 6,5 mm
Svoris	290 g
Sūkių momento ribos	0,5 - 6 cNm
Sūkių momento ribos	5 - 60 mNm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės

Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Feedback	rodantis
Indikatorius	analoginis
Norma	DIN EN ISO 6789
Suveikimo signalas	optinis
Serija	SGK
Bendras ilgis L	106 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 mNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas