



Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 BiTorsion su deimantine danga, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675510 3/25
GTIN	4013288033994
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

BiTorsion modelis su mažesnio kietumo sukimo zona = didesnis patvarumas. Optimalus efektyvumas pasiekiamas naudojant su BiTorsions greitojo keitimo laikikliu Nr. 675030.

Deimantinė profilio danga sumažina išmetimo jėgą, mažiau dyla ir ilgiau tarnauja:

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	3
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	851/1 BDC PH
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu