



Įstatomas įrankis su atvira terkšle, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657920 10
GTIN	4035894038781
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Patentuotas specialus įrankis vamzdynamics ir kitoms gaubiamosioms veržlėms veržti.

Privalumai:

Terkšlės funkcija taupo daug laiko ir žymiai palengvina darbą lyginant su standartiniais atvirais įstatomais veržliarakčiais.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	33 mm
Rakto dydis	10 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Aukštis h	11 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Terkšlės funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas įrankis su žiedine terkšle