

KANON**Mažiausių sukimo momentų tikrinimo ir priveržimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 12cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	658800 12
GTIN	4582126965402
Produktų klasė	66F

Aprašymas**Modelis:**

Precizinis matuoklis mažiausiems sukimo momentams. Gerai matoma skalė su pagalbine rodykle viršutinėje dalyje ir papildoma skalė ant korpuso šonų. **3 kumštelių griebtuvas iš plieno.**

Paskirtis:

Mažiausių sukimo momentų matavimui (pasipriešinimo trinčiai arba sukimui) arba kontroliuojamam varžtų priveržimui.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	290 g
maksimalus sukimo momentas	12 cNm
Griebtuvo ribos	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Sūkių momento ribos	1 - 12 cNm
Sūkių momento ribos	10 - 120 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789

Indikatorius	analoginis
Bendras ilgis L	106 mm
Feedback	rodantis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Serija	SGK
Prijungimo forma	3 užspaudimo lūpų griebtuvas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 mNm
Suveikimo signalas	optinis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2