



8 mm geležtė su išoriniu keturbriauniu, Išorinis kvadratas: 3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659876 3/8
GTIN	7610733220533
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 (iki 48 kat.) / 659912 / 659957 ir 659958 **dyd. 1600** ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 / 667645.

Pastaba:

Daugiau geležčių – Nr. 659870 / 659872 ir 659878 – 659884.

Techninis aprašymas

visas ilgis	80 mm
Darbinės dalies ilgis	64 mm
Perdavos profilis	4-briaunis atsuktuvus
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė