

**Galingos armatūros replės, cinkuotos, Visas ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706670 250
GTIN	4003773071419
Produktų klasė	73F

Aprašymas**Modelis:**

Su itin plona galvute ir ilgomis kojėlėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifų, neizoliuota galvutė.

Paskirtis:

Puikiai tinka montuoti armatūrai, gerai transformuojasi. Nupjauna minkštą vielą iki 4,5 mm Ø. Sausgyslių ir raumenų apkrovos sumažinimas dėl stipraus pjovimo smūgio amortizavimo.

Standartas:

DIN ISO 9242

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3,3 mm
Norma	DIN ISO 9242
Galvutė	suplonintas
Kojelė	ilga
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	cinkuotas
Produkto rūšis	Priekinio kirpimo žnyplės

