




Įstatomas antgalių laikiklis, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657930 2
GTIN	4018754103928
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Paskirtis:

Tvirtinti antgalius su 6-briauniu kotu pagal DIN ISO 1173 C 8 (5/16 colio).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.

Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Plotis b: 16 mm

Aukštis h: 12,5 mm

Atstumas tarp kiaurymių centrų S: 25 mm

Įstatomas kotas: 14×18 mm

Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	14×18 mm
Aukštis h	12,5 mm
Plotis b	16 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Antgalio laikiklis	5/16 in
Serija	736/40
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Įrankis su terkšline funkcija	ne
Produkto rūšis	Įstatomas antgalių laikiklis