



Istatoma perjungiamo terkšlė su išoriniu keturbriauniu, Išorinis kvadratas: 1/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Iš chromo vanadžio specialaus lydinio, maksimalaus kiečio ir plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometrinis atsuktuvus Nr. 659906 / 659908 / 659911 (iki kat. 48) ir 659912 **dyd. 1600** ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 / 667645.

Pastaba:

Daugiau geležčių – Nr. 659870 / 659872 ir 659878 – 659884.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 67 mm

Darbinės dalies ilgis: 51 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis	51 mm
visas ilgis	67 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	4-briaunis atsuktuvus
Produkto rūšis	Atsuktuvo galvutė

