

HOLEX**Elektroninis dinamometrinis atsuktuvus, Maksimalus sukimo momentas:
50cNm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	659050 50
GTIN	4045197503862
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Labai universalus dinamometrinis atsuktuvus su 2K rankena, dideliu ekranu ir greitojo keitimo jungiamuoju kotu antgaliams. Kai pasiekama nustatyta vertė, suveikia optinis ir akustinis signalas. Darbui galima pasirinkti vieną iš 2 režimų - su maksimalios vertės rodmeniu arba einamosios. Išsaugo iki 50 verčių.

Matavimo vienetai: cNm, lbf·in, kgf·cm

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Paleidimas	0,1 cNm
Svoris	200 g
maksimalus sukimo momentas	50 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Sūkių momento ribos	10 - 50 cNm
Baterijų kiekis	1

Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Padalos vertė, pasirenkama	kgf·cm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	Elektromechaninis atlaisvinimas
Feedback	rodantis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	203 mm
Indikatorius	skaitmeninis
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Antgalių laikiklis	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus dvipusis
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Priedai

Trumpas atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležtės ilgis 45 mm	664311 45
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležtės ilgis 45 mm	664310 45
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas 1	655346 1