



Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis, Antgalio laikiklis: 5/16in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Terkslė perjungama į dešininę ir kairinę eigą.

Paskirtis:

Antgaliams su 6-briauniu kotu pagal DIN ISO 1173, C 8 ir E 8 (5/16 colio).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeluota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.

Techninis aprašymas

Aukštis h	17,9 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Plotis b	29 mm
Ilgalaikė apkrova	40 Nm
Antgalio laikiklis	5/16 in
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Dantų skaičius	30
Serija	725B
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	28 mm
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Perjungiamo terkšlė	taip
Įrankis su terkšline funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis