



Automobilinės replės, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706800 200
GTIN	4003773051923
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plonos žiotys su rantytomis, dantytomis žiaunomis. Replės dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

tinka vamzdžiams, kurių Ø iki	30 mm
Galvutės plotis	3,5 mm
visas ilgis	200 mm
Žiaunų ilgis	45 mm
Norma	DIN ISO 5743
Žiotys	suplonintas
Žiaunų modelis	su įpjovomis, dantytos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė

Produkto rūšis

Sugriebimo replės